



SUPERSTONE - EXTRA FINE

Colore	giallo	creme	rosa	
Misure				
Grana	1500	2000	3000	€/pezzo
1 x 1 x 100	13-N109	13-N1091	13-N1092	
1 x 2 x 100	13-N119	13-N1191	13-N1192	



Durante i lavori eseguiti con le pietre in fibra ceramica – soprattutto con l'uso di sistemi di lucidatura ad ultrasuoni – si raccomanda l'utilizzo di maschere di protezione delle vie respiratorie e di sistemi di aspirazione. Vedere pagina 313 e sgg. + 315.



SOSTEGNO PER PIETRE IN FIBRA DI CERAMICA

N°	Per	N° d'ordine	€/pezzo
1	2,00	13-008	
2	4,00	13-005	
3	6,00	13-006	
4	10,00	13-007	
5	Ø 3,00	13-000	

Set, contenuto = 1 supporto per le misure N° 4, 5+6

13-009



PENNELLI IN FIBRA CRISTONE® CRYSTAL

Le fibre di cristallo sono libere e racchiuse all'estremità in una fascia di tenuta. Impiegate dall'estremità frontale, che è sempre il modo di lavoro più efficace per le fibre di cristallo/ceramica, si ottiene un'eccellente asportazione di materiale ed una superficie con buona finitura.

Ø 5 x 20 mm, gambo Ø 3,00 mm

N° d'ordine	Grana	giri/min*	€/pezzo
13-CFP01	150, a fibre verdi	12.000	
13-CFP02	200, a fibre rosa	12.000	
13-CFP03	400, a fibre viola	12.000	
13-CFP04	600, a fibre arancioni	12.000	
13-CFP05	800, a fibre blu	12.000	
13-CFP06	1.000, a fibre bianche	12.000	
13-CFP07	1.200, a fibre rosse	12.000	
13-CFP08	2000, a fibre verde té	12.000	
13-CFP09	3000, a fibre rosso vino	12.000	
13-CFP10	6000, a fibre viola chiaro	12.000	



Apparecchio di aspirazione e filtrazione mobile piggy®
Extractor IV
si trova a pagina 313.

* = numero di giri max (basato su una lunghezza sporgente L0 di 10 mm)

