



AM-2

è un'eccellente pietra universale. Ossido d'alluminio in una legatura morbida di usura lenta fornisce un'elevata asportazione di materiale con una buona finitura della superficie.

Pietre per lucidatura Boride AM-2 Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Misure	Grana	N° d'ordine	12 pezzi €/pezzo
3 x 3 x 150	100	13-23230	
	150	13-23360	
	180	13-23490	
	220	13-23620	
	320	13-23880	
	400	13-24010	
	600	13-24270	
	900	13-24530	
	1200	13-77872	
3 x 6 x 150	100	13-23240	
	150	13-23370	
	180	13-23500	
	220	13-23630	
	320	13-23890	
	400	13-24020	
	600	13-24280	
	900	13-24540	
	1200	13-77873	
3 x 13 x 150	100	13-23250	
	150	13-23380	
	180	13-23510	
	220	13-23640	
	320	13-23900	
	400	13-24030	
	600	13-24290	
	900	13-24550	
	1200	13-77874	
6 x 6 x 150	100	13-23290	
	150	13-23420	
	180	13-23550	
	220	13-23680	
	320	13-23940	
	400	13-24070	
	600	13-24330	
	900	13-24590	
	1200	13-77877	





Pietre per lucidatura Boride AM-2
Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Misure	Grana	N° d'ordine	12 pezzi €/pezzo
6 x 13 x 150	100	13-23300	
	150	13-23430	
	180	13-23560	
	220	13-23690	
	320	13-23950	
	400	13-24080	
	600	13-24340	
	900	13-24600	
	1200	13-77878	
10 x 10 x 150	100	13-23315	
	150	13-23445	
	180	13-23575	
	220	13-23705	
	320	13-23965	
	400	13-24095	
	600	13-24355	
	900	13-24615	
	1200	13-77880	



Proprietà delle pietre per lucidatura **Boride**

Proprietà	AB	AM-2	AO	CS-HD	CS-M	AM-K	CS	900-F	RO-MED	T2	TH	AS-H	GOLDEN STAR	PC	RUBY	RASP
Materiale																
Acciaio per utensili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alluminio		x			x	x						x		x		x
Materiali non-ferrosi		x			x		x					x		x		x
Acciaio inox		x		x						x		x		x		x
Struttura di erosione			x	x						x	x		x		x	x
Applicazione																
5 = Pre-lavorazione	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	0	0	5	5
0 = Lavorazione finale	0	0	3	2	2	1	2	1	2		2		5	5		0
Finitura di precisione	x									x	x	x	x	x		
Consumo																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	3	3	4	3	5	5	3	2	2	4	2	5	4	3
Velocità d'asportazione																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	3	5	5
Durezza legante																
5 = duro; 0 = morbido	5	2	3	3	2	3	2	0	3	4	3	2	3	2	4	4
Impiego																
Lavorazioni manuali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limatrici manuali	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Apparecchi ad ultrasuoni	x													x		x
A secco		x		x	x	x	x		x			x			x	x
Ad umido		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Impregnante																
Legante di resina sintetica	x															
Impregnate d'olio																
Speciale										x	x		x	x		

